



550



OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 TABLICA TO2 W II KLASIE IZOLACJI

- UWAGI:
1. Tablicę TO2 należy zamontować jako p/t o głębokości 140mm na wysokości 1,2m,
 2. Jako obudowę tablicy TO2 należy zastosować szafkę w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony IP43.



DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
 "DYNAMIK FILTR" Noncon i Wspólnicy Spółka Jawna
 42-200 Częstochowa ul. Bp. 143/157
 tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
 e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

STADIUM DOKUMENTACJI

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

P.B.

NAZWA RYSUNKU: WIDOK WEWNĘTRZNY I ELEWACJA TABLICY TO2

SKALA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Poweł Blody

OPROJEKTOWAŁ: mgr inż. Poweł Kozuch

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala

NR UPRZEMIA: SLK/03566/PWOE/04

DATA: 02.2007

NR RYSUNKU: E-20

ARKUSZ: 1/1

UKŁAD SIECI TN-S